

**Garant****SNMG 190616, Gatunek: HB7035-1**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	251336 HB7035-1
GTIN	4045197874597
Klasa artykułu	21G

## Opis

SNMG 190616 HB7035-1 promień naroża: 1,6 mm

Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SG

głębokość skrawania  $a_p$ : 1,5 - 9 mm

posuw  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 90 - 260 m/min

## Opis techniczny

Gatunek	HB7035-1
głębokość skrawania $a_p$	1,5 - 9 mm
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	90 - 260 m/min
Łamacz wiórów	SG
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
promień naroża	1,6 mm

posuw f	0,25 - 0,8 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 190616
liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia