

gwintów rurowych sprawdzian pierścieniowy nieprzechodni, calowe: G2**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	486250 G2
GTIN	2050001039002
Klasa artykułu	48B

Opis**Wykonanie:**

Wymiary sprawdzianów wg DIN EN ISO 228-2.
Sprawdziany gwintowe pierścieniowe - klasa tolerancji A.
Strony nieprzechodnie oznaczone na czerwono.

Norma:**DIN EN ISO 228****wskazówka:**

Sprawdziany do gwintów o innych średnicach są dostarczane na zamówienie.

norma: DIN 228

Rodzaj gwintu: G

Kalibracja: M8

Ø gwintu: 59,61 mm

liczba zwojów na cal: 11

Opis techniczny

Klasa tolerancji	A
Ø gwintu	59,61 mm

liczba zwojów na cal	11
gwint	G2
Kalibracja	M8
norma	DIN 228
Rodzaj gwintu	G

Usługi

Kalibracja sprawdzianów pierścieniowych do gwintów Ø maks. 60 mm	018610 60
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS zestawów sprawdzianów pierścieniowych maksymalna Ø 100 mm	019610 100