

**TCMT 110202, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260950 HB7035-1
GTIN	4045197874641
Klasa artykułu	21G

Opis

TCMT 110202 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,05 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 350 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
promień naroża	0,2 mm
posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
Łamacz wiórów	SS
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
Gatunek	HB7035-1

Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 110202
liczba wymian/ostrzy	3
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia