

Garant**TCMT 16T304, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260956 HB7035-1
GTIN	4045197874696
Klasa artykułu	21G

Opis

TCMT 16T304 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,05 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 350 m/min**Opis techniczny**

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
Łamacz wiórów	SS
Zastosowanie główne	P
Gatunek	HB7035-1
promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 16T304
liczba wymian/ostrzy	3
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia