

Garant**TNMG 160408, Gatunek: HB7035-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251544 HB7035-1
GTIN	4045197874764
Klasa artykułu	21G

Opis

TN.G 160408 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 5 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 320 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	SM
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
promień naroża	0,8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 320 m/min

Gatunek	HB7035-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160408
liczba wymian/ostrzy	6
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia