

**VBMT 110302, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261142 HB7035-1
GTIN	4045197874771
Klasa artykułu	21G

Opis

VBMT 110302 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mm

posuw f : 0,05 - 0,2 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 350 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	1,75 mm
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Gatunek	HB7035-1

promień naroża	0,2 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Łamacz wiórów	SS
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 110302
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia