

Garant**VB.T 110304, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261224 HB7035-1
GTIN	4045197874795
Klasa artykułu	21G

Opis

VB.T 110304 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 320 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	SM
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
promień naroża	0,4 mm
Gatunek	HB7035-1

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 320 m/min
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 110304
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia