

**Garant****VBMT 160402, Gatunek: HB7035-1**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	261150 HB7035-1
GTIN	4045197874801
Klasa artykułu	21G

### Opis

VBMT 160402 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 350 m/min

### Opis techniczny

posuw $f$	0,05 - 0,2 mm/obr,
promień naroża	0,2 mm
Gatunek	HB7035-1
Łamacz wiórów	SS
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	P

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 350 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 160402
liczba wymian/ostrzy	2
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia