

Garant**VNMG 160408, Gatunek: HB7035-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251734 HB7035-1
GTIN	4045197874955
Klasa artykułu	21G

Opis

VNMG 160408 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mmposuw f : 0,08 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 350 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Gatunek	HB7035-1
promień naroża	0,8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	SS

posuw f	0,08 - 0,4 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160408
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia