

**WNMG 060404, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251952 HB7035-1
GTIN	4045197874979
Klasa artykułu	21G

Opis

WNMG 060404 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mm

posuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 350 m/min

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Łamacz wiórów	SS
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Warunki skrawania	silnie załamane

głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Gatunek	HB7035-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080404
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia