

**Garant****WN.G 060404, Gatunek: HB7035-1**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	252062 HB7035-1
GTIN	4045197874986
Klasa artykułu	21G

## Opis

WN.G 060404 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 4 mmposuw  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 100 - 320 m/min

## Opis techniczny

promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	P
Gatunek	HB7035-1
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 320 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	2 mm
Warunki skrawania	silnie załamane

Łamacz wiórów	SM
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 4 mm
posuw $f$	0,2 - 0,5 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WN.G 060404
liczba wymian/ostrzy	6
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia