


Garant**WNMG 080412, Gatunek: HB7035-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	252210 HB7035-1
GTIN	4045197875075
Klasa artykułu	21G

Opis

WNMG 080412 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SG

głębokość skrawania a_p : 1,5 - 6 mmposuw f : 0,25 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 90 - 260 m/min

Opis techniczny

Gatunek	HB7035-1
głębokość skrawania a_p	1,5 - 6 mm
Łamacz wiórów	SG
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 260 m/min
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	P
promień naroża	1,2 mm

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080412
liczba wymian/ostrzy	6
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia