

3M Scotch-Brite™

Włóknina szlifierska, arkusze, 158×224 mm, struktura włókniny: 1000**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	556000 1000
GTIN	3134375235693
Klasa artykułu	53M

Opis**Wykonanie:**

Nylonowa włóknina nasycona spoiwem z żywic syntetycznych, zawierającym ścierniwo.

Zaleta:

- **Dostosowuje się do kształtu powierzchni.**
- **Otwarta struktura włókniny zapobiega zatykaniu się i redukuje wytwarzanie ciepła.**
- **Równomierny, powtarzalny zgląd.**
- **Zastosowanie na sucho i na mokro.**
- **Nie zawiera składników powodujących korozję.**

Zastosowanie:

Do szlifowania ręcznego, z uchwytem nr 556020 albo przy zastosowaniu szlifierek oscylacyjnych. **drobne / bardzo drobne:** do czyszczenia powierzchni wrażliwych, do usuwania lekkich zarysowań na metalach. Również do gładkich / bardzo gładkich matowań liniowych na stalach i metalach nieżelaznych.

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

porównanie ziarnistości: 600 - 1000

ziarnistość: bardzo drobne

wersja: S Ultra Fine

oznaczenie firmy 3M: CF-HP

kolor: szare

Opis techniczny

porównanie ziarnistości	600 - 1000
kolor	szare
struktura włókniny	1000

ziarnistość	bardzo drobne
oznaczenie firmy 3M	CF-HP
wersja	S Ultra Fine
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość	158 mm
długość	224 mm
Atrybut nazwy produktu	158×224 mm

Akcesoria

Trzpień	556030
Uchwyt ręczny	556020