

HOLEX®**Włóknina ścierna, rolki, 115 mm×10 m, struktura włókniny: 220****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 556115 220 |
| GTIN | 4045197525895 |
| Klasa artykułu | 52M |

Opis**Wykonanie:**

Nylonowa włóknina nasycona spoiwem z żywic syntetycznych, zawierającym ścierniwo.

Zalety:

- **dostosowuje się do kształtu powierzchni**
- **otwarta struktura włókniny zapobiega zatykaniu się i redukuje wytwarzanie ciepła**
- **równomierny, powtarzalny zgląd**
- **zastosowanie na sucho i na mokro**
- **nie zawiera składników powodujących korozję.**

Zastosowanie:

Do szlifowania ręcznego, z uchwytem nr 556020 albo przy zastosowaniu szlifierek oscylacyjnych.

Średnie / średniodrobne: uniwersalne do usuwania rdzawych nalotów, lekkich zabrudzeń i zabarwień do szlifowania wykańczającego wstępnie szlifowanych lub szczotkowanych powierzchni albo do odtłuszczenia i czyszczenia przed lakierowaniem.

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

porównanie ziarnistości: 240 - 280

ziarnistość: średnie

wersja: A Fine

kolor: zielone

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| struktura włókniny | 220 |
| ziarnistość | średnie |
| kolor | zielone |
| porównanie ziarnistości | 240 - 280 |
| wersja | A Fine |
| zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % |
| szerokość rolki | 115 mm |
| długość rolki | 10 m |
| Atrybut nazwy produktu | 115 mm×10 m |

Akcesoria

| | |
|---------------|--------|
| Trzpień | 556030 |
| Uchwyt ręczny | 556020 |