

**Gwint drobnozwojowy nieprzechodni 6g, M× skok gwintu: 16X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	486210 16X1,5
GTIN	2050001036124
Klasa artykułu	48B

**Opis****Wykonanie:**

Zeszlifowanie pierwszego zwoju gwintu (od skoku 1 mm) usuwa zanieczyszczenia z obrabianego elementu i zapobiega przedwczesnemu wyłamaniu się pierwszego zwoju.

Wykonanie wg **DIN 2279 – 2299**.

**Zastosowanie:**

Do prawych drobnozwojowych gwintów metrycznych ISO wg DIN 13.

**Norma:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**wskazówka:**

Sprawdziany do gwintów drobnozwojowych o innych skokach, gwintów Whitwortha, trapezowych, okrągłych UNC, UNF, NPT i lewozwojowych dostarczane są na zamówienie.

**Opis techniczny**

Klasa tolerancji	6g
gwint	M16
skok gwintu	1,5 mm
Kalibracja	L12

pole tolerancji	g
Typ sprawdzianu	Sprawdzian nieprzechodni
Rodzaj gwintu	MF
norma	DIN 13
jakość	6
Rodzaj produktu	Pierścieniowy sprawdzian nieprzechodni do gwintów

## Usługi

Kalibracja sprawdzianów pierścieniowych do gwintów $\varnothing$ maks. 20 mm	028600 20
Kalibracja DAkkS zestawów sprawdzianów pierścieniowych maksymalna $\varnothing$ 100 mm	028640 100