

Gwint drobnozwojowy nieprzechodni 6g, M× skok gwintu: 35X1,5**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	486210 35X1,5
GTIN	2050001045959
Klasa artykułu	48B

Opis**Wykonanie:**

Zeszlifowanie pierwszego zwoju gwintu (od skoku 1 mm) usuwa zanieczyszczenia z obrabianego elementu i zapobiega przedwczesnemu wyłamaniu się pierwszego zwoju.

Wykonanie wg **DIN 2279 – 2299**.

Zastosowanie:

Do prawych drobnozwojowych gwintów metrycznych ISO wg DIN 13.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

wskazówka:

Sprawdziany do gwintów drobnozwojowych o innych skokach, gwintów Whitwortha, trapezowych, okrągłych UNC, UNF, NPT i lewozwojowych dostarczane są na zamówienie.

Opis techniczny

gwint	M35
Klasa tolerancji	6g
skok gwintu	1,5 mm
Kalibracja	L12

pole tolerancji	g
Typ sprawdzianu	Sprawdzian nieprzechodni
Rodzaj gwintu	MF
norma	DIN 13
jakość	6
Rodzaj produktu	Pierścieniowy sprawdzian nieprzechodni do gwintów

Usługi

Kalibracja sprawdzianów pierścieniowych do gwintów \varnothing maks. 60 mm	028600 60
Kalibracja DAkkS zestawów sprawdzianów pierścieniowych maksymalna \varnothing 100 mm	028640 100