



## Zestawy wiertel krętych HOLEX CleverDrill HSS nr 114030, w kasecie, bez powłoki, Typ: 6-10



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	115050 6-10
GTIN	4045197871794
Klasa artykułu	12B

### Opis

#### Wykonanie:

Zestawione z wiertel krętych DIN 338.

**HOLEX CleverDrill:** wytrzymałe wiertło do wszystkich zastosowań standardowych. Ulepszone zachowanie przy nawiercaniu dzięki zaszlifowaniu krzyżowemu. Normalna grubość i wznios rdzenia. Szlifowane kształtowo. Powierzchnia: rowek spiralny w kolorze brązu.

#### wskazówka:

Rozm. 13,2–20: z odsadzonym chwytem  $\varnothing$  12,7 mm.

chłodzenie wewnętrzne: nie

chwyt: Trzpień walcowy

zakres wiertel: 6 - 10 mm

liczba wiertel: 41

stopniowanie średnic wiertel co: 0,1 mm

### Opis techniczny

chwyt	Trzpień walcowy
stopniowanie średnic wiertel co	0,1 mm

## Karta danych

zakres wiertel	6 - 10 mm
liczba wiertel	41
Liczba ostrzy Z	2
Seria	HOLEX CleverDrill
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	DIN 338
typ	N
Tolerancja Ø nominalnej	h8
kąt wierzchołkowy	130 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
w kasecie,	tak
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo	80 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	60 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo	50 m/min	N
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	35 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	32 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	22 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	18 m/min	P
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	30 m/min	K
CuZn	nadaje się	40 m/min	N
olej	nadaje się		

maksymalnie na mokro

nadaje się

**Akcesoria**

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 7,9

114030 7,9

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 7,4

114030 7,4

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 9,1

114030 9,1

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 6,6

114030 6,6

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 9,3

114030 9,3

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 7

114030 7

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 8,4

114030 8,4

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 8,1

114030 8,1

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 9,2

114030 9,2

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 8,8

114030 8,8

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 6,1

114030 6,1

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 7,8

114030 7,8

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 8,3

114030 8,3

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 9,9

114030 9,9

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 7,7

114030 7,7

## Karta danych

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 9,8	114030 9,8
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 6,5	114030 6,5
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 7,1	114030 7,1
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 7,2	114030 7,2
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 8,6	114030 8,6
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 9,7	114030 9,7
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 6,4	114030 6,4
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 9,6	114030 9,6
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 7,3	114030 7,3
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 6,2	114030 6,2
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 7,5	114030 7,5
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 6,3	114030 6,3
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 8,7	114030 8,7
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 6,9	114030 6,9
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 9,4	114030 9,4
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 10	114030 10
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 6,7	114030 6,7
	114030 7,6

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 7,6

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 8,2

114030 8,2

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 8,5

114030 8,5

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 6

114030 6

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 9,5

114030 9,5

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 8,9

114030 8,9

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 8

114030 8

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 9

114030 9

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 6,8

114030 6,8