

**HOLEX®****Szmatki z włókniny ścierniej, 152×229 mm, struktura włókniny: 280****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	556015 280
GTIN	4045197241719
Klasa artykułu	52M

**Opis****Wykonanie:**

Nylonowa włóknina nasycona spoiwem z żywic syntetycznych, zawierających ścierniwo.

**Zalety:**

- **dostosowuje się do ukształtowania powierzchni**
- **otwarta struktura włókniny zapobiega zatykaniu się i redukuje wytwarzanie się ciepła**
- **równomierny, powtarzalny obraz obróbki**
- **zastosowanie na sucho i na mokro**
- **nie zawiera składników powodujących korozję.**

**Zastosowanie:**

Do szlifowania ręcznego, z uchwytem nr 556020 albo przy zastosowaniu szlifierek oscylacyjnych.

**Średnie / średniodrobne:** uniwersalne do usuwania rdzawych nalotów, lekkich zabrudzeń i zabarwień do szlifowania wykańczającego wstępnie szlifowanych lub szczotkowanych powierzchni albo do odtłuszczania i czyszczenia przed lakierowaniem.

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

porównanie ziarnistości: 280 - 360

ziarnistość: średnio drobne

wersja: A Very Fine

kolor: czerwone

**Opis techniczny**

ziarnistość	średnio drobne
kolor	czerwone
struktura włókniny	280

porównanie ziarnistości	280 - 360
wersja	A Very Fine
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość	152 mm
długość	229 mm
Atrybut nazwy produktu	152×229 mm

---

## Akcesoria

Trzpień	556030
Uchwyt ręczny	556020