

HOLEX**Zestawy wiertel krętych HOLEX CleverDrill HSS nr 114030, w kasecie, bez powłoki, Typ: 1-10,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	115050 1-10,5
GTIN	4045197875419
Klasa artykułu	12B

Opis**Wykonanie:**

Zestawione z wiertel krętych DIN 338.

HOLEX CleverDrill: wytrzymałe wiertło do wszystkich zastosowań standardowych. Ulepszone zachowanie przy nawiercaniu dzięki zaszlifowaniu krzyżowemu. Normalna grubość i wznios rdzenia. Szlifowane kształtowo. Powierzchnia: rowek spiralny w kolorze brązu.

wskazówka:

Rozm. 13,2–20: z odsadzonym chwytem \varnothing 12,7 mm.

chłodzenie wewnętrzne: nie

chwyt: Trzpień walcowy

zakres wiertel: 1 - 10,5 mm

liczba wiertel: 24

\varnothing otworu rdzenia: 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm

stopniowanie średnic wiertel co: 0,5 mm

Opis techniczny

liczba wiertel	24
----------------	----

chwyt	Trzpień walcowy
zakres wiertel	1 - 10,5 mm
stopniowanie średnic wiertel co	0,5 mm
Ø otworu rdzenia	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Liczba ostrzy Z	2
Seria	HOLEX CleverDrill
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 338
typ	N
Tolerancja Ø nominalnej	h8
kąt wierzchołkowy	130 stopni
chłodzenie wewnętrzne w kasecie,	nie tak
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

Akcesoria

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 9 cale lub mm	114030 9
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 6,8 cale lub mm	114030 6,8
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 2,5 cale lub mm	114030 2,5
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 3,3 cale lub mm	114030 3,3
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 2 cale lub mm	114030 2
	114030 7,5

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 7,5 cale lub mm

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 3,5 cale lub mm

114030 3,5

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 5 cale lub mm

114030 5

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 8 cale lub mm

114030 8

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 6,5 cale lub mm

114030 6,5

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 5,5 cale lub mm

114030 5,5

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 10,2 cale lub mm

114030 10,2

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 1 cale lub mm

114030 1

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 4 cale lub mm

114030 4

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 8,5 cale lub mm

114030 8,5

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 1,5 cale lub mm

114030 1,5

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 9,5 cale lub mm

114030 9,5

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 7 cale lub mm

114030 7

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 4,5 cale lub mm

114030 4,5

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 10 cale lub mm

114030 10

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 6 cale lub mm

114030 6

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 10,5 cale lub mm

114030 10,5

114030 4,2

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub
cale) 4,2 cale lub mm

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub
cale) 3 cale lub mm

114030 3