



Zestawy wiertel krętych HOLEX CleverDrill HSS nr 114030, w kasecie, bez powłoki, Typ: 1-13



Dane zamówienia

Numer katalogowy	115050 1-13
GTIN	4045197875426
Klasa artykułu	12B

Opis

Wykonanie:

Zestawione z wiertel krętych DIN 338.

HOLEX CleverDrill: wytrzymałe wiertło do wszystkich zastosowań standardowych. Ulepszone zachowanie przy nawiercaniu dzięki zaszlifowaniu krzyżowemu. Normalna grubość i wznios rdzenia. Szlifowane kształtowo. Powierzchnia: rowek spiralny w kolorze brązu.

wskazówka:

Rozm. 13,2–20: z odsadzonym chwytem \varnothing 12,7 mm.

chłodzenie wewnętrzne: nie

chwyt: Trzpień walcowy

zakres wiertel: 1 - 13 mm

liczba wiertel: 25

stopniowanie średnic wiertel co: 0,5 mm

Opis techniczny

stopniowanie średnic wiertel co	0,5 mm
liczba wiertel	25

Karta danych

zakres wiertel	1 - 13 mm
chwyt	Trzpień walcowy
Liczba ostrzy Z	2
Seria	HOLEX CleverDrill
Materiał ostrza	HSS
norma	DIN 338
typ	N
Tolerancja Ø nominalnej	h8
kąt wierzchołkowy	130 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
w kasecie,	tak
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo	80 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	60 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo	50 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	35 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	32 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	22 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	18 m/min	P
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	30 m/min	K
CuZn	nadaje się	40 m/min	N
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		

Aksesoria

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 10	114030 10
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 11,5	114030 11,5
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 10,5	114030 10,5
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 9	114030 9
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 8	114030 8
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 1,5	114030 1,5
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 4	114030 4
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 2,5	114030 2,5
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 7,5	114030 7,5
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 6,5	114030 6,5
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 2	114030 2
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 12	114030 12
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 5,5	114030 5,5
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 11	114030 11
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 5	114030 5
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 8,5	114030 8,5

Karta danych

Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 13	114030 13
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 6	114030 6
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 12,5	114030 12,5
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 1	114030 1
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 9,5	114030 9,5
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 7	114030 7
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 4,5	114030 4,5
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 3	114030 3
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N Ø DC h8 (mm lub cale) 3,5	114030 3,5