

**HOLEX®****Włóknina ścierna, rolki, 115 mm×10 m, struktura włókniny: 1000****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	556115 1000
GTIN	4045197241740
Klasa artykułu	52M

**Opis****Wykonanie:**

Nylonowa włóknina nasycona spoiwem z żywic syntetycznych, zawierającym ścierniwo.

**Zalety:**

- **dostosowuje się do kształtu powierzchni**
- **otwarta struktura włókniny zapobiega zatykaniu się i redukuje wytwarzanie ciepła**
- **równomierny, powtarzalny zgląd**
- **zastosowanie na sucho i na mokro**
- **nie zawiera składników powodujących korozję.**

**Zastosowanie:**

Do szlifowania ręcznego, z uchwytem nr 556020 albo przy zastosowaniu szlifierek oscylacyjnych.  
**drobne / bardzo drobne:** do czyszczenia powierzchni wrażliwych, do usuwania lekkich rys na metalach. Również do gładkich / bardzo gładkich matowień liniowych detali ze stali i metali nieżelaznych.

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

porównanie ziarnistości: 600 - 1000

ziarnistość: bardzo drobne

wersja: S Ultra Fine

kolor: szare

## Opis techniczny

kolor	szare
ziarnistość	bardzo drobne
struktura włókniny	1000
porównanie ziarnistości	600 - 1000
wersja	S Ultra Fine
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość rolki	115 mm
długość rolki	10 m
Atrybut nazwy produktu	115 mm×10 m

---

## Akcesoria

Uchwyt ręczny	556020
Trzpień	556030