

**HOLEX®****Szmatki z włókniny ścierniej, 152×229 mm, struktura włókniny: 1000****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	556015 1000
GTIN	4045197542434
Klasa artykułu	52M

**Opis****Wykonanie:**

Nylonowa włóknina nasycona spoiwem z żywic syntetycznych, zawierających ścierniwo.

**Zalety:**

- **dostosowuje się do ukształtowania powierzchni**
- **otwarta struktura włókniny zapobiega zatykaniu się i redukuje wytwarzanie się ciepła**
- **równomierny, powtarzalny obraz obróbki**
- **zastosowanie na sucho i na mokro**
- **nie zawiera składników powodujących korozję.**

**Zastosowanie:**

Do szlifowania ręcznego, z uchwytem nr 556020 albo przy zastosowaniu szlifierek oscylacyjnych.

**drobne / bardzo drobne:** do czyszczenia powierzchni wrażliwych, do usuwania lekkich rys na metalach. Również do gładkich / bardzo gładkich matowień liniowych detali ze stali i metali nieżelaznych.

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

porównanie ziarnistości: 600 - 1000

ziarnistość: bardzo drobne

wersja: S Ultra Fine

kolor: szare

**Opis techniczny**

kolor	szare
struktura włókniny	1000
ziarnistość	bardzo drobne

porównanie ziarnistości	600 - 1000
wersja	S Ultra Fine
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość	152 mm
długość	229 mm
Atrybut nazwy produktu	152×229 mm

---

## Akcesoria

Uchwyt ręczny	556020
Trzpień	556030