

LOCTITE**Kleje dwuskładnikowe, ID producenta: 3430_IG**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	083371 3430_IG
GTIN	2050001948861
Klasa artykułu	04L

Opis

Wykonanie:

Elastyczny klej 2-składnikowy do szybkiego i łatwego wykonywania trwałych i stałych połączeń. Twardnieje w temperaturze pokojowej.

Do trwałego sklejanie różnych materiałów, jak drewno, metal, twarde tworzywa sztuczne i szkło. Duża wytrzymałość na ścinanie i oddzieranie. Hohe Scher- und Schälfestigkeit.

oznaczanie substancji niebezpiecznych: GHS05 żrący

oznaczanie substancji niebezpiecznych: GHS07 Uwaga

oznaczanie substancji niebezpiecznych: GHS09 szkodliwy dla środowiska

zawartość: 24 ml

odporność na odkształcanie ręczne po: 15 min

czas przydatności do przetwarzania: 7 min

zakres temperatur: -55 °C

Wytrzymałość na rozciąganie / ścinanie: 22 N/mm²

wytrzymałość na oddzieranie: 3 N/mm²

Opis techniczny

zawartość	24 ml
-----------	-------

zakres temperatur	-55 °C
wytrzymałość na oddzieranie	3 N/mm ²
odporność na odkształcanie ręczne po	15 min
Wytrzymałość na rozciąganie / ścinanie	22 N/mm ²
oznaczanie substancji niebezpiecznych	GHS05 żrący
oznaczanie substancji niebezpiecznych	GHS07 Uwaga
oznaczanie substancji niebezpiecznych	GHS09 szkodliwy dla środowiska
czas przydatności do przetwarzania	7 min