

martor**Nożyce ochronne SECUMAX, Długość całkowita: 134mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	769245 134
GTIN	4002632921315
Klasa artykułu	76F

Opis**Wykonanie:**

Ergonomiczny chwyt 2-komponentowy. Ostrza z nierdzewnej stali szlachetnej, zapewniające bardzo dobry efekt skrawania i długą trwałość. Specjalne zaszlifowanie ostrzy chroni przed obrażeniami ciętymi, zaś zaokrąglone końce zmniejszają ryzyko ukłucia.

Zastosowanie:

Papier, pudła kartonowe, materiały tekstylne, folia, opaski z tworzywa sztucznego i wiele więcej

Opis techniczny

długość całkowita	134 mm
oznaczenie typu producenta	SECUMAX 363
wykonanie uchwytu	ergonomiczne nasadki dwukomponentowe
materiał	stal stopowa odporna na korozję
Rodzaj produktu	Nożyce

Akcesoria

Etui na pasek z klipsem Typ M	842200 M
-------------------------------	----------

Etui na pasek z klipsem Typ S

842200 S