



Zwornica, rozstaw a: 600 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 860291 600 |
| GTIN | 4008158040134 |
| Klasa artykułu | 83K |

Opis

Wykonanie:

Prowadnica z ocynkowanego galwanicznie,ciągnionego profilu stalowego. Pałąk przesuwny z podwójnym zabezpieczeniem antypoślizgowym. Wrzeciono stalowe z gwintem trapezowym, o małych oporach ruchu, czernione. Korpus z tworzywa sztucznego, wzmocniony metalem. Siła mocowania do **8000 N**.

- **ekstremalnie duże powierzchnie mocowania ze zdejmowanymi kołpakami ochronnymi,**
- **ochronne oparcie detalu, zdejmowane,**
- **po obróceniu części dolnej zwornica może służyć do rozprężania, zamiast do ściskania,**
- **uchwyt 2-komponentowy z 6-kątem wewnętrznym (SW 6), komfortowe przyłożenie siły mocującej.**

Zastosowanie:

Zwornica może mocować wokół szyny, a więc również za szyną i z boku szyny. Dzięki temu uzyskuje się dostęp do punktów mocowania nieosiągalnych przy użyciu zwykłych zwornic śrubowych. Przewiercanie na rozwieranie odbywa się **bez użycia narzędzi**.

wskazówka:

Następca produktu nr 860290.

przekrój prowadnicy: 29×9 mm

zakres rozwierania b: 255 - 730 mm

wysięg c: 95 mm

masa: 2,76 kg

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------|--------------|
| masa | 2,76 kg |
| zakres rozwierania b | 255 - 730 mm |
| przekrój przewodnicy | 29×9 mm |
| rozstaw a | 600 mm |
| wysięg c | 95 mm |
| maksymalna siła zaciskająca | 8000 N |