

3M Scotch-Brite™

**Włóknina ścierna, rolki, 115 mm×10 m, struktura włókniny: 220****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	556100 220
GTIN	3134375441100
Klasa artykułu	53M

**Opis****Wykonanie:**

Nylonowa włóknina nasycona spoiwem z żywic syntetycznych, zawierającym ścierniwo.

**Zalety:**

- **dostosowuje się do kształtu powierzchni**
- **otwarta struktura włókniny zapobiega zatykaniu się i redukuje wytwarzanie ciepła**
- **równomierny, powtarzalny zgląd**
- **zastosowanie na sucho i na mokro**
- **nie zawiera składników powodujących korozję.**

**Zastosowanie:**

Do szlifowania ręcznego, z uchwytem nr 556020 albo przy zastosowaniu szlifierek oscylacyjnych.

**Średnie / średniodrobne:** uniwersalne do usuwania rdzawych nalotów, lekkich zabrudzeń i zabarwień do szlifowania wykańczającego wstępnie szlifowanych lub szczotkowanych powierzchni albo do odtłuszczania i czyszczenia przed lakierowaniem.

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

porównanie ziarnistości: 240 - 280

ziarnistość: średnie

wersja: A Fine

oznaczenie firmy 3M: WR-SH

kolor: czerwone

## Opis techniczny

porównanie ziarnistości	240 - 280
struktura włókniny	220
ziarnistość	średnie
kolor	czerwone
wersja	A Fine
oznaczenie firmy 3M	WR-SH
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość rolki	115 mm
długość rolki	10 m
Atrybut nazwy produktu	115 mm×10 m

## Akcesoria

Uchwyt ręczny	556020
Trzpień	556030