



Oprawki napędzane kątowe, odsadzone, ER25, Typ: Z30-25-RIK



Dane zamówienia

Numer katalogowy	319917 Z30-25-RIK
GTIN	4045197876966
Klasa artykułu	31W

Opis

Wykonanie:

Stosowanie na **rewolwerach tarczowych**. Wersja prawa. Przełożenie 1:1. Wersja z chłodzeniem wewnętrznym maks. 70 barów. Wyrównanie za pomocą **standardowej listwy pin.**

Do zastosowania na wszystkich tokarkach CNC **DMG Gildemeister CTX** z głowicą rewolwerową **Sauter**. Sprzęgło napędowe **DIN 5480**. Mocowanie narzędzi w AGW za pomocą tulejki zaciskowej ER z nakrętką zewnętrzną albo systemem szybkiej wymiany VARIA VX na licencji EWS. Chłodzenie zewnętrzne za pomocą rurki chłodziwa, chłodzenie wewnętrzne narzędzia centralnie przez wrzeciono. Maksymalna prędkość obrotowa 8000 min⁻¹. Wersja cofnięta w celu zapewnienia większej przestrzeni do obróbki.

Zalety:

- **konstrukcja zoptymalizowana pod kątem ciężaru i geometrii**
- **bezpieczeństwo procesu dzięki wysokiej jakości komponentom, długotrwałość**
- **przenoszenie wysokich momentów obrotowych**
- **100% kontrola – każdy AGW jest poddawany programowi wejścia**
- **chłodzenie wewnętrzne: specjalnie opracowane i opatentowane uszczelnienie.**

Zastosowanie:

Jak najwięcej etapów skrawania w jednym zamocowaniu. Przy braku miejsca (do mocowania) w głowicy rewolwerowej.

Pasuje do :

DMG Gildemeister CTX. Częściowo Emco, Hardinge, Monforts, Scherer itp. z DIN 5480.

w dostawie::

AGW do tulei zaciskowej: z nakrętką mocującą i kluczem hakowym. AGW VARIA VX: z kluczem do mocowania.

Wyp. dodatkowe:

Odpowiednie wkładki i oprawki Varia VX nr 319802-319888, oprawki do głowic ER nr 308941-309878, klucze mocujące ER nr 309680-309745.

wskazówka:

- **Inne typy napędu (np. DIN 5482), przełożenia, wymiary, BMT itp. na zapytanie: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **narzędzia IK (chłodzenie wewnętrzne) brak pracy na sucho, filtrowanie chłodziwa < 50 µm.**
- **Zalecenie: wersję VARIA VX obsługiwać narzędziem dynamometrycznym (maks. 6 Nm).**

Wielkość VDI: 30

Uchwyt narzędziowy: ER25

l₁: 96 mm

b₁: 32 mm

b₂: 83,5 mm

h₁: 64 mm

x: 70 mm

chłodzenie: wewn.

Opis techniczny

chłodzenie	wewn.
x	70 mm
l ₁	96 mm
h ₁	64 mm
b ₁	32 mm
b ₂	83,5 mm
adapter	ER25
Wielkość VDI	30
Uchwyt narzędziowy	ER25

Akcesoria

Oprawki Varia do tulejek zaciskowych VARIA VX4 do tulejek zaciskowych ER 25 ER

319804 25

Oprawki Varia do tulejek zaciskowych VARIA VX3 do tulejek zaciskowych ER 25 ER

319802 25