



Oprawka narzędziowa eco osiowa, pojedyncza, prawa, HSK-T 63, do czworokąta mocującego: 25 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 318620 25 |
| GTIN | 4045197889379 |
| Klasa artykułu | 31G |

Opis

Wykonanie:

GARANT - optymalizacja trwałości, lepsza jakość powierzchni, większa zdolność procesu i zwiększenie wydajności dzięki GARANT eco.

Z regulowaną dyszą chłodzącą z gwintem wewnętrznym.

Zastosowanie:

Do mocowania uchwytów zaciskowych ISO z chwytem czworokątnym.

Do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich.

Norma na uchwyt: ISO 12164-3

chłodzenie wewnętrzne: tak

wymiar A długości wysięgu: 130 mm

długość odcinka mocowania L₁: 88 mm

B: 40 mm

Ø zewn. D: 102 mm

Opis techniczny

| | |
|--|--------|
| długość odcinka mocowania L ₁ | 88 mm |
| dla czworokąta mocującego | 25 mm |
| Ø zewn. D | 102 mm |
| wymiar A długości wysięgu | 130 mm |
| B | 40 mm |

| | |
|-----------------------|-------------|
| uchwyt | HSK-T 63 |
| Norma na uchwyt | ISO 12164-3 |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |