

Garant**Uchwyty narzędziowe Eco osiowa, podwójna, prawa, HSK-T 63, do czworokąta mocującego: 25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	318623 25
GTIN	4045197893253
Klasa artykułu	31G

Opis**Wykonanie:**

Z regulowaną dyszą chłodzącą z gwintem wewnętrznym.

GARANT – optymalizacja trwałości, lepsza jakość powierzchni, większa niezawodność procesu i zwiększenie wydajności dzięki GARANT Eco.

Zastosowanie:

Do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich.

Do mocowania uchwytów zaciskowych ISO z chwytem czworokątnym.

wskazówka:

W komplecie przewiercona podstawa. Dzięki temu możliwość stosowania z obrotowym uchwytem mocującym z trzonkiem 20 i 25 mm.

Opis techniczny

dla czworokąta mocującego	25 mm
długość odcinka mocowania L ₁	88 mm
B	40 mm
wymiar A długości wysięgu	130 mm
Ø zewn. D	102 mm
adapter	HSK-T 63

Norma na uchwyt	ISO 12164-3
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty do gwintowników