

Garant**Oprawka narzędziowa eco promieniowa, HSK-T 63, do czworokąta mocującego: 25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	318625 25
GTIN	4045197893260
Klasa artykułu	31G

Opis**Wykonanie:**

Z regulowaną dyszą chłodzącą z gwintem wewnętrznym.

GARANT - optymalizacja trwałości, lepsza jakość powierzchni, większa zdolność procesu i zwiększenie wydajności dzięki GARANT eco.

Zastosowanie:

Do mocowania uchwyty zaciskowych ISO z chwytem czworokątnym.

Do mocowania uchwyty zaciskowych ISO z chwytem czworokątnym.

wskazówka:

W komplecie przewiercona podstawa. Dzięki temu możliwość stosowania z obrotowym uchwytem mocującym z trzonkiem 20 i 25 mm.

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	90 mm
długość odcinka mocowania L ₁	88 mm
B	40 mm
dla czworokąta mocującego	25 mm
Ø zewn. D	102 mm
adapter	HSK-T 63

Norma na uchwyt	ISO 12164-3
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty do gwintowników