

**Garant****Oprawki eco do toczenia wzdłużnego BMT, BMT: 40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319884 40
GTIN	4045197877338
Klasa artykułu	31V

**Opis****Wykonanie:**

Wysoko-precyzyjne uchwyty dostosowane do konkretnych maszyn, do elastycznego zastosowania w urządzeniach z wrzecionem głównym i współpracującym. Powierzchnie przylegania i powierzchnie funkcyjne szlifowane. Płyta dociskowa resorowana do równomiernego zaciskania nakładki noża. Perfekcyjne ułożenie na danej tokarce. Z bezpiecznymi dyszami kulowymi do 80 bar. Czernione w celu zapewnienia lepszej ochrony przed korozją. Nadają się do wydajnych systemów chłodzenia, takich jak GARANT eco, a także do innych systemów. Nadają się do konwencjonalnych uchwytów obrotowych.

**Zastosowanie:**

Głównie do obróbki zewnętrznej.

**Opis techniczny**

$h_1$	20 mm
$L_1$	70 mm
$L_2$	62 mm
x	70 mm

Pasujące maszyny	Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
b <sub>2</sub>	65 mm
h <sub>2</sub>	78 mm
Rodzaj produktu	Oprawki nożowe