

Garant**Uchwyt wzdluzny Eco BMT, BMT: 68****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319884 68
GTIN	4045197877376
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

Wysoko-precyzyjne uchwyty dostosowane do konkretnych maszyn, do elastycznego zastosowania w urządzeniach z wrzecionem głównym i współpracującym. Powierzchnie przylegania i powierzchnie funkcyjne szlifowane. Płyta dociskowa resorowana do równomiernego zaciskania nakładki noża. Perfekcyjne ułożenie na danej tokarce. Z bezpiecznymi dyszami kulowymi do 80 bar. Czernione w celu zapewnienia lepszej ochrony przed korozją. Nadają się do wydajnych systemów chłodzenia takich jak GARANT Eco, a także do innych systemów. Nadają się do konwencjonalnych uchwytów obrotowych.

Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

Opis techniczny

Pasujące maszyny	Mazak: QT Smart, QT Kompakt
h_1	25 mm
L_2	68 mm
x	75 mm

b ₂	64 mm
L ₁	110 mm
h ₂	94 mm
Rodzaj produktu	Oprawki nożowe