



Oprawki do głowic frezarskich z gwintem z amortyzacją drgań, SK 40, gwint M × długość L1: M16X150



Dane zamówienia

Numer katalogowy	301307 M16X150
GTIN	4045197889355
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

kształt stożkowy.

Wersja z amortyzacją drgań, uchwyty z rdzeniem.

Zastosowanie:

Do mocowania głowic frezarskich z gwintem.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308810–308830.

Norma na uchwyty: DIN 69871

Norma na uchwyty: ISO 7388-1

Kształt: ADB

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min⁻¹

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3 μm

Strategia skrawania: HSC

wymiar A długości wysięgu: 169 mm

Ø otworu D₁ tolerancja IT6: 17 mm

Ø D₂: 29 mm

Ø zewn. D: 42,5 mm

Długość użyteczna L₁: 150 mm

L₂: 5 mm

Opis techniczny

Ø otworu D ₁ tolerancja IT6	17 mm
gwint M	M16×150

Ø zewn. D	42,5 mm
L ₂	5 mm
wymiar A długości wysięgu	169 mm
Długość użyteczna L ₁	150 mm
Ø D ₂	29 mm
uchwyt	SK 40
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
Drgania	amortyzowane

Akcesoria

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308810 50
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308780 50
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308785 50
Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 50	308640 50
Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308805 40
Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308660 50
	308720 40

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu
wewnętrzny, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

Specjalne sworznie dociągające do stożka
niesamohamownego 50

308740 50

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308765 40

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka
niesamohamownego 40

308605 40

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308785 40

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka
niesamohamownego 50

308620 50

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308760 40

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308780 40

Sworznie dociągające Mazak, uszczelnione, kształt A do
stożka niesamohamownego 40M

308670 40M

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka
niesamohamownego 50

308650 50

Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka
niesamohamownego 40 SK

308820 40

Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem,
uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308802 40

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308790 40

Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem,
uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308804 40

Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka
niesamohamownego 50 SK

308830 50

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 30

308765 30

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B
do stożka niesamohamownego 40

308615 40

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308795 50
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308765 50
Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 29 mm) do stożka niesamohamownego 40	308630 40
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308720 50
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308700 50
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308830 40
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 30	308610 30
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308812 50
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308620 40
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308605 50
Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 40	308640 40
Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308660 40
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308615 50
Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 40	308740 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308790 50
Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308806 40
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308610 50

Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308635 40
Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 26 mm) do stożka niesamohamownego 40	308625 40
Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 40	308600 40
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308650 40
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308700 40
Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 50	308600 50
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40	308610 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308760 50
Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308803 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 30	308760 30
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308795 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 30	308780 30
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308812 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 30	308785 30
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308810 40
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308820 50