




Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi, SK 100, Ø mocowania (stopniowana co 1 mm): 20mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	329952 20
GTIN	2050001925138
Klasa artykułu	33H

Opis

Wykonanie:

Głowice mocujące, **profil okrągły, stopniowanie co 0,5 lub 1 mm. W zamówieniu należy podać wymaganą Ø mocowania.**

Z rowkami poprzecznymi dla półfabrykatów, mała Ø.

Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, centra obróbcze, maszyny miernicze albo mocowanie palet.

wskazówka:

Inne wielkości stożków, kształty (np. 4-kątne) i obrobione półwyroby **na zamówienie!**

Głowice mocujące dla profili specjalnych dostarczanych na indywidualne zamówienie.

Opis techniczny

Ø zaciskania	20 mm
profil	okrągły
twardość	60 HR
powierzchnia mocowania	rowkami poprzecznymi

Karta danych

długość L	59 mm
adapter	SK 100
Rodzaj produktu	Głowice mocujące