


HAINBUCH**Główce mocujące z rowkami poprzecznymi, SK 100, Ø mocowania (stopniowana co 1 mm): 24 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	329952 24
GTIN	2050001925176
Klasa artykułu	33H

Opis

Wykonanie:

Z rowkami poprzecznymi dla półfabrykatów, mała Ø.

Główce mocujące, **profil okrągły, stopniowanie co 0,5 lub 1 mm. W zamówieniu należy podać wymaganą Ø mocowania.**

Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, centra obróbcze, maszyny miernicze albo mocowanie palet.

wskazówka:

Główce mocujące dla profili specjalnych dostarczanych na indywidualne zamówienie.

Inne wielkości stożków, kształty (np. 4-kątne) i obrobione półwyroby **na zamówienie!**

Opis techniczny

Ø zaciskania	24 mm
powierzchnia mocowania	rowkami poprzecznymi
profil	okrągły
twardość	60 HR

długość L	59 mm
uchwyt	SK 100