

**HAINBUCH****Głowice mocujące miękkie, SK 100, Ø otworu startowego: 65 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	329956 65
GTIN	2050001925978
Klasa artykułu	33H

## Opis

### Wykonanie:

miękkie (twardość w otworze zmniejszona do 40 HRC) do samodzielnego wykręcania.

Głowice mocujące, **profil okrągły, stopniowanie co 0,5 lub 1 mm. W zamówieniu należy podać wymaganą Ø mocowania.**

### Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, centra obróbcze, maszyny miernicze albo mocowanie palet.

### wskazówka:

**Głowice mocujące dla profili specjalnych dostarczanych na indywidualne zamówienie.**

Inne wielkości stożków, kształty (np. 4-kątne) i obrobione półwyrobyma **zamówienie!**

## Opis techniczny

Ø otworu startowego	65 mm
twardość	60 HR
profil	okrągły
długość L	59 mm
uchwyt	SK 100

