

STARCKE®**Krażki papieru ściernego na rzepy (A), 8 otworów, Ø 125 mm, ziarnistość: 60**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	567745 60
GTIN	4002748776595
Klasa artykułu	56Z

Opis

Wykonanie:

Papier ścierny Starcke 540 FK (papier F, ziarno 40 do 180) lub Starcke 544 C3K (ziarno 240 - 800, powlekany stearyną), o **dużej wytrzymałości i gęstym pokryciu**.

Duża wydajność szlifowania dzięki specjalnej obróbce ziarna korundowego **(A)**. **Spód krążka laminowany welurem pętłkowym i samoprzyczepny** umożliwia szybką wymianę krążków. z 8 otworami do szlifierek Bosch PEX 125, AEG EXE 400, Metabo SXE 125 z odsysaniem.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie do szlifowania metali, metali nieżelaznych, lakierów, farb, drewna, tworzywa sztucznego.

Na **szlifiarkach mimośrodowych** z talerzami do mocowania na rzepy, np. nr 567885 / 567990.

Maksymalna prędkość obwodowa **40 m/s**.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

maks. prędkość obwodowa: 40 m/s

Opis techniczny

ziarnistość	60
Ø tarczy	125 mm

oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 125 mm
liczba otworów odsysających	8
Maszyna napędowa	Szlifierki oscylacyjne
maks. prędkość obwodowa	40 m/s

Aksesoria

Talerze podporowe poliuretanowe z perforacją, Uchwyt
5/16 cali i M8 Ø zewnętrzna 123 mm

567990 123