


STARCKE®**Krażki papieru ściernego na rzepy (A), 8 otworów + 1, Ø 150 mm, ziarnistość: 180**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 567755 180 |
| GTIN | 4002748776960 |
| Klasa artykułu | 56Z |

Opis

Wykonanie:

Papier ścierny Starcke 540 FK (papier F, ziarno 40 do 180) lub Starcke 544 C3K (ziarno 240 - 800, powlekany stearyną), o **dużej wytrzymałości i gęstym pokryciu**.

Duża wydajność szlifowania dzięki specjalnej obróbce ziarna korundowego **(A)**. **Spód krążka laminowany welurem pętelkowym i samoprzyczepny** umożliwia szybką wymianę krążków. z 9 otworami do szlifierek Festo RO 1E/RO 2E/WET 2E, Makita BO6030, Bosch GX 150 z odsysaniem.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie do szlifowania metali, metali nieżelaznych, lakierów, farb, drewna, tworzywa sztucznego.

Na **szlifiarkach mimośrodowych** z talerzami do mocowania na rzepy, np. nr 567885 / 567990.

Maksymalna prędkość obwodowa **40 m/s**.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

maks. prędkość obwodowa: 40 m/s

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| ziarnistość | 180 |
| Ø tarczy | 150 mm |
| oznaczenie ziarnistości | A |
| zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % |
| Atrybut nazwy produktu | Ø 150 mm |
| liczba otworów odsysających | 9 |
| Maszyna napędowa | Szlifierki oscylacyjne |
| maks. prędkość obwodowa | 40 m/s |

Akcesoria

| | |
|---|------------|
| Tarcze podporowe poliuretanowe z perforacją, Ø zewnętrzna 150 mm | 567885 150 |
| Tarcze podporowe poliuretanowe z perforacją, Uchwyt 5/16 cali i M8 Ø zewnętrzna 150 mm | 567887 150 |
| Talerze podporowe poliuretanowe z perforacją, Uchwyt 5/16 cali i M8 Ø zewnętrzna 147 mm | 567990 147 |