

Garant
Wiertła krótkie HSS-Co8 FS, TiAlN, Ø DC h8: 1,3 mm

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 113140 1,3 |
| GTIN | 4045197003195 |
| Klasa artykułu | 11B |

Opis
Wykonanie:

Szczególnie **trwałe i stabilne** dzięki **pogrubionemu rdzeniowi**. Szlifowane kształtowo, bardzo dokładny ruch obrotowy.

Końcówka o kształcie S (specjalne).

Zalety:

Zwłaszcza do nawierceń o małej głębokości (ok. 2-4×D) na obrabiarkach NC i automatach.

Zalecenie:
Maksymalna głębokość wiercenia

Długość śrub mocujących (patrz tabela) do odjęcia 1,5× Ø.nominalna.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 1897

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 130 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L₂: 6,1 mm

Długość rowków wiórowych L_c: 8 mm

długość całkowita L: 30 mm

Ø chwytu D_s: 1,3 mm

posuw f w stali < 750 N/mm²: 0,03 mm/obr,

Opis techniczny

| | |
|---|--------------|
| Liczba ostrzy Z | 2 |
| Ø nom. D _c | 1,3 mm |
| posuw f w stali < 750 N/mm ² | 0,03 mm/obr, |
| Długość rowków wiórowych L _c | 8 mm |

| | |
|---|-----------------|
| Tolerancja \varnothing nominalnej | h8 |
| \varnothing chwytu D_s | 1,3 mm |
| długość całkowita L | 30 mm |
| norma | DIN 1897 |
| zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 | 6,1 mm |
| kąt wierzchołkowy | 130 stopni |
| powłoka | TiAlN |
| Materiał ostrza | HSS Co 8 |
| typ | FS |
| Kąt linii śrubowej | 38 stopni |
| chwyt | Trzpień walcowy |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| pierścień barwny | bez |
| Rodzaj produktu | Wiertła kręte |