


**3M****Zestaw gąbek szlifierskich 24 szt. bardzo miękkich, 125×98×13 mm, ziarnistość: 100**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	557530 100
GTIN	4046719251773
Klasa artykułu	53M

## Opis

### Wykonanie:

**Gąbka szlifierska z bardzo miękką warstwą pośrednią.** Dostosowuje się doskonale do wszystkich profili. **Powlekana dwustronnie.**

Karborund (SiC)

### Zalety:

- **Elastyczne, niezałamujące się, niefałdujące się.**
- **Wszystkie gąbki nadają się również do szlifowania na mokro.**
- **Niewielka skłonność do zatykania się, możliwość mycia.**

### Zastosowanie:

Do **szlifowania dokładnego nierównych i profilowanych powierzchni** bez zmiany ich geometrii. Szlifowanie powierzchni metalowych, drewnianych i z tworzyw sztucznych przed naniesieniem farby, szlifowanie między kolejnymi warstwami lakieru.

## Opis techniczny

ziarnistość	100
ziarnistość	drobne
Materiały ściernie	Karborund (SiC)
oznaczenie ziarnistości	SiC
szerokość	98 mm

wysokość	13 mm
długość	125 mm
Atrybut nazwy produktu	125×98×13 mm
liczba powlekanych powierzchni	2
liczba gąbek, arkuszy	24
Rodzaj produktu	Gąbki szlifierskie

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		
kamień	nadaje się warunkowo		
lakiery	nadaje się		
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		

