

**STARCKE®**

### Papier ścierny, zestaw 50 - elementowy, bez perforacji, ziarnistość: 80



#### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 557571 80     |
| GTIN             | 4002748356223 |
| Klasa artykułu   | 56Z           |

#### Opis

##### Wykonanie:

Papier ścierny (542B7 / 542C7) z korundu, ziarno na zawierającym lateks, elastycznym papierze B lub C. **Spód z mocowaniem na rzepy**, w celu szybkiej wymiany arkuszy i większej wytrzymałości na rozdieranie.

##### Zalety:

Papier ścierny do obróbki drewna / lakieru.

- **doskonała przyczepność ziarna - długa trwałość, nie powoduje uszkodzeń powierzchni przez przedwczesne wyłamywanie ścierniwa**
- **dotatki zapobiegające osiadaniu pyłu chronią przed przywieraniem pyłu szlifierskiego**
- **wysokogatunkowe ziarno korundowe zapewnia maks. wydajność szlifowania aż do końca.**

##### Zastosowanie:

Do obróbki ręcznej za pomocą klocków do szlifowania nr 557550 wielk. 140.

Szlifowanie powłok podkładowych, wypełniaczy, lakierów nawierzchniowych, zadziórów, nadawanie szorstkości częściom z tworzyw sztucznych i do ogólnej obróbki drewna.

#### Opis techniczny

|             |         |
|-------------|---------|
| ziarnistość | 80      |
| ziarnistość | zgrubne |
| szerokość   | 67 mm   |

## Karta danych

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| długość         | 140 mm                 |
| Rodzaj produktu | Papier ścierny na rzep |

### Dane użytkownika

|                                                                           | przydatność          | V <sub>c</sub> | kod ISO |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------|
| Al / Mg                                                                   | nadaje się warunkowo |                |         |
| Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>                                              | nadaje się warunkowo |                |         |
| Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>                                             | nadaje się warunkowo |                |         |
| Stal < 55 HRC                                                             | nadaje się warunkowo |                |         |
| CuZn                                                                      | nadaje się warunkowo |                |         |
| tworzywo sztuczne,<br>tworzywo sztuczne<br>wzmocnione włóknem<br>szklanym | nadaje się           |                |         |
| drewniane                                                                 | nadaje się           |                |         |
| lakiery                                                                   | nadaje się           |                |         |
| uniw.                                                                     | nadaje się           |                |         |
| maksymalnie na mokro                                                      | nadaje się warunkowo |                |         |
| suchy                                                                     | nadaje się           |                |         |

### Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/557571-80>