


**Wagi sprężynowe Medio Line, maks. zakres ważenia: 2500 g****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 479415 2500   |
| GTIN             | 2050001051707 |
| Klasa artykułu   | 47F           |

**Opis****Wykonanie:**

Precyzyjne wagi o wysokiej dokładności  $\pm 0,3\%$  obciążenia. Zakres tarowania do 20% nośności. Dowlone położenie pomiarowe (z wyjątkiem nr 479410 - tylko pionowe). Zerowanie i 20% tary nastawiane śrubą regulacyjną. Górny i dolny zaczep obrotowy o 360°.

**w dostawie::**

Wraz z etui z tworzywa sztucznego oraz instrukcją obsługi.

**Wyp. dodatkowe:**

Zestaw do przebudowy na zestaw do pomiaru nacisku nr 479421.

Kalibracja: K1

podziałka: 20 g

długość skali: 100 mm

obciążenie: Haki

**Opis techniczny**

|               |        |
|---------------|--------|
| długość skali | 100 mm |
| podziałka     | 20 g   |
| obciążenie    | Haki   |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| maks. zakres ważenia | 2500 g |
| Kalibracja           | K1     |

### Usługi

|  |        |
|--|--------|
| Kalibracja wag sprężynowych (dynamometrów) | 018870 |
| Znakowanie opis laserowy                   | 018940 |

### Akcesoria

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Wskazówka holowana typ MEDIO   | 479429 MEDIO |
| Haki i klamry do Micro / Medio | 479428       |