

Garant**Wytaczaki z VHM, prawy, Ø chwytu / wielkość płytki: 10/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260320 10/07
GTIN	4045197877697
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki z VHM 10/07 mm kod ISO uchwytu: E10K SDQCR/L07

Kąt ustawienia κ : 107,5 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: DC.. 0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 13 mm

Przesunięcie osi L_3 : 7 mm

wysokość mocowania L_2 : 9,6 mm

Opis techniczny

wysokość mocowania L_2	9,6 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	13 mm
\varnothing chwytu	10 mm
Przesunięcie osi L_3	7 mm
długość całkowita L	125 mm
wielk. płytki	7 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	DC.. 0702..
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
kod ISO uchwytu	E10K SDQCR/L07
śruby mocujące	269028 7
Długość wysięgu L_1	60 mm
rodzaj zastosowania	prawy

Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza 	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 7	269028 7