

Garant**Wytaczaki z VHM, prawy, Ø chwytu / wielkość płytki: 12/07mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 260320 12/07 |
| GTIN | 4045197877703 |
| Klasa artykułu | 21T |

Opis techniczny

| | |
|--|------------------------------|
| kod ISO uchwytu | E12M SDQCR/L07 |
| długość całkowita L | 150 mm |
| Przesunięcie osi L ₃ | 8,5 mm |
| śruby mocujące | 269028 7 |
| minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.} | 16 mm |
| wielk. płytki | 7 mm |
| wysokość mocowania L ₂ | 11,6 mm |
| pasująca wymienna płytką skrawającą | DC.. 0702.. |
| Kąt ustawienia κ | 107,5 stopni |
| Ø chwytu D _s | 12 mm |
| norma | DIN 8024 |
| rodzaj zastosowania | prawy |
| Wewnętrzna głębokość toczenia do | 8×D |
| Materiał ostrza | HM |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne |
| Rodzaj produktu | Wytaczaki |

Akcesoria

| | |
|---|------------|
| Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8 | 674248 TX8 |
| śruby mocujące Typ 7 | 269028 7 |
| Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm | 659957 500 |