

**Garant****Wytaczaki z VHM, prawy, Ø chwytu / wielkość płytki: 16/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260320 16/07
GTIN	4045197877710
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki z VHM 16/07 mm kod ISO uchwytu: E16R SDQCR/L07

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 107,5 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: DC.. 0702..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 20 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 10 mm

wysokość mocowania  $L_2$ : 15,6 mm

**Opis techniczny**

Długość wysięgu $L_1$	100 mm
$\varnothing$ chwytu	16 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	20 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	107,5 stopni
wielk. płytki	7 mm
kod ISO uchwytu	E16R SDQCR/L07
śruby mocujące	269028 7
długość całkowita L	200 mm
Przesunięcie osi $L_3$	10 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	DC.. 0702..
wysokość mocowania $L_2$	15,6 mm
rodzaj zastosowania	prawy

Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza &nbsp;	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 7	269028 7