

Garant**Wytaczaki z VHM, prawy, Ø chwytu / wielkość płytki: 20/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260320 20/11
GTIN	4045197877727
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

wysokość mocowania L_2	18,9 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min} .	25 mm
Przesunięcie osi L_3	12,5 mm
wielk. płytki	11 mm
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
śruby mocujące	269028 8
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 11T3..
długość całkowita L	250 mm
kod ISO uchwytu	E20S SDQCR/L11
\varnothing chwytu D_s	20 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	prawy
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza	HM
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Aksesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

śruby mocujące Typ 8

269028 8

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500