

Garant**Wytaczaki HM, lewy, Ø chwytu / wielkość płytki: 12/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260321 12/07
GTIN	4045197877765
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 12/07 mm kod ISO uchwytu: E12M SDQCR/L07

Kąt ustawienia κ : 107,5 stopni

pasująca wymienna płytk skrawająca: DC.. 0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 16 mm

Przesunięcie osi L_3 : 8,5 mm

wysokość mocowania L_2 : 11,6 mm

Opis techniczny

Przesunięcie osi L_3	8,5 mm
śruby mocujące	269028 7
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
wysokość mocowania L_2	11,6 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	16 mm
kod ISO uchwytu	E12M SDQCR/L07
wielk. płytki	7 mm
długość całkowita L	150 mm
pasująca wymienna płytk skrawająca	DC.. 0702..
\varnothing chwytu	12 mm
Długość wysięgu L_1	75 mm
rodzaj zastosowania	lewe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza 	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 7	269028 7