

Garant**Wytaczaki HM, lewy, Ø chwytu / wielkość płytki: 16/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260321 16/07
GTIN	4045197877772
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 16/07 mm kod ISO uchwytu: E16R SDQCR/L07

Kąt ustawienia κ : 107,5 stopni

pasująca wymienna płytk skrawająca: DC.. 0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 20 mm

Przesunięcie osi L_3 : 10 mm

wysokość mocowania L_2 : 15,6 mm

Opis techniczny

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	20 mm
Długość wysięgu L_1	100 mm
\varnothing chwytu	16 mm
Przesunięcie osi L_3	10 mm
wielk. płytki	7 mm
kod ISO uchwytu	E16R SDQCR/L07
długość całkowita L	200 mm
śruby mocujące	269028 7
pasująca wymienna płytk skrawająca	DC.. 0702..
wysokość mocowania L_2	15,6 mm
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
rodzaj zastosowania	lewe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza 	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Aksesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 7	269028 7