

Garant
Wytaczaki stalowe, prawy, Ø chwytu / wielkość płytki: 10/07 mm


Dane zamówienia

Numer katalogowy	260340 10/07
GTIN	4045197877796
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 10/07 mm kod ISO uchwytu: A10K SDQCR/L07

Kąt ustawienia κ : 107,5 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 14 mm

Przesunięcie osi L_3 : 7 mm

wysokość mocowania L_2 : 9 mm

Opis techniczny

wysokość mocowania L_2	9 mm
długość całkowita L	125 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
kod ISO uchwytu	A10K SDQCR/L07
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	14 mm
wielk. płytki	7 mm
Przesunięcie osi L_3	7 mm
odcinek swobodny	35 mm
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
\varnothing chwytu	10 mm
śruby mocujące	269028 7
rodzaj zastosowania	prawy

Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 7	269028 7