

Garant**Wytaczaki stalowe, prawy, Ø chwytu / wielkość płytki: 16/07mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260340 16/07
GTIN	4045197877819
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

wielk. płytki	7 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D_{min} .	22 mm
Przesunięcie osi L_3	11 mm
wysokość mocowania L_2	14 mm
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
pasująca wymienna płytki skrawająca	DC.. 0702..
długość całkowita L	180 mm
śruby mocujące	269028 7
kod ISO uchwytu	A16Q SDQCR/L07
Długość wysięgu L_1	48 mm
Ø chwytu D_s	16 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	prawy
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki

Akcesoria

śruby mocujące Typ 7

269028 7

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8

674248 TX8

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500